



- ※ 主回路リード線は機器背面を通さないでください。
- ※ 電源ボックスは機器右側面に設置してください。
- ※ 電源ボックス内で屋内配線と接続してください。

- ※ 安全の為、保有離隔距離は下記に従ってください。
- 前面 500mm以上
- 底面 100mm以上250mm以下

寸法C	100mm以上
寸法F	100mm以上

型 式	寸 法				電 源	ヒーター 容量 (W)	質 量 (kg)	台数
	W	H	D	A				
CNS-38UJ3	370	450	78	121	200V 单相	380	3.8	
CNS-50UJ3	445			195		500	4.6	
CNS-75UJ3	445			195		750	4.6	
CNS-100UJ3	590			343		1000	5.7	
CNS-120UJ3	590			343		1200	5.7	
CNS-150UJ3	740			491		1500	7.0	
CNS-200UJ3	890			639		2000	8.3	
CNS-235UJ3	1040			787		2350	9.6	

記号	名 称	摘 要
N1	室温サーモスタット	可変式 (6℃~30℃)
R1	ヒーターエレメント	フィン付シーズヒーター
F1	過昇温バイメタル	バイメタル式 (自動復帰)
S1	電源スイッチ	主回路用
1	吹出グリル	鋼板焼付塗装
2	前面パネル	鋼板焼付塗装
3	背面固定金具	亜鉛メッキ鋼板
4	室温ダイヤル	可変式 (6℃~30℃)
5	電源スイッチ	主回路用
6	主回路リード線	3芯 長さ1000mm
7	吸気ガラリ	本体下部

備考	記号	図 面 来 歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先	納入先	殿向	
							太田	松井		青木	尺度				1:5
									日付	2017.6.20					
												名	CNS-UJ3シリーズ	図	
												称	仕様図・結線図	番	1A317601 <sup>△</sup>